



## Elastomere, Kunststoffe und Verbundmaterialien

<b>Dupont</b>	Viton, Teflon, Neopren, ...
<b>Frenzelit</b>	NP universal, NP Basic, NP flexible 815, NP Aktiv, NP Multi II, NP Multi II EG, Novaform SK, Isoplan 750, Isoplan 1000, Isoplan 1100, Isoplan Vario, ...
<b>Hecker</b>	UDP3620, WS3640, DSL3670, WS3820, WS3822, WS3825, WS3855, WS3844, WS3850, WS3860, CS3880, WS3815, ...
<b>Induseal</b>	Selecta 470, Selecta 437, Selecta blau / blue, Selecta 280, Selecta 569, ...
<b>Kautasit</b>	AF100, AF200, AF400, AF400F, AF450, ...
<b>Klinger</b>	C4106, C4300, C4400, C4400-L, C4408, C4409, C4409-L, C4430, C4500, C4509, C8200, TopSil ML 1, Milam PSS, TopGraph 2000, Statite, Topchem 2000, ...
<b>Reinz</b>	AFM20, AFM22, AFM30, AFM31, AFM32/2, AFM34, AFM34 IGV, AFM34 Metall, AFM37, AFM38, AFM39, AFM5, AFM7, ...
<b>Teadit</b>	HZ104-SH, TF1510, TF1570, TF1580, TF1590, GP1520, GR1520/GE1520, NA1100, NA1002, NA1005, NA1040, ...
<b>Tesnit</b>	Uni blau, ...
<b>Gummi-Qualitäten</b>	EPDM, NBR, Silikon, CR, CSM, Filzdichtungen, Zellkautschuk, Moosgummi, FPM, ...
<b>Kunststoffe</b>	POM, PU, PA, PP, FEP, PEEK, PVC, ...

**HENNLICH & ZEBISCH liefert neben Standard-Werkstoffen auch fertig zugeschnittene Flachdichtungen aus vielen Sondermaterialien.**

### Folgende Fertigungsmethoden stehen zur Verfügung:

Zur Fertigung von Flachdichtungen kommen Exzenterstanzen, Karrenbalken- und Brückenstanzen, Schnellstanzen, Stanzautomaten und Kiss-Cutting-Stanzen zum Einsatz.

Zudem werden Flachdichtungen je nach Material und Größe an CNC-Schneidplottern oder mit Wasserstrahl geschnitten.

### Handgefertigte Dichtungen

In der manuellen Fertigung sind erfahrene Mitarbeiter auf die Herstellung von Dichtungen in Übergrößen und Sonderformaten spezialisiert.

Die Grundzuschnitte dieser Spezialdichtungen werden zuvor am CNC-Schneidplotter oder mit der Wasserstrahltechnologie produziert.

In der Segment- und Teilfertigung kommen bewährte Verbindungstechniken zur Anwendung, die ein hochwertiges Dichtungsprodukt garantieren.

**Auch in lebensmittelechter Qualität lieferbar! FDA-konform bzw. nach EG-Verordnung 1835/2004.**

